

Инструкция за монтаж на контролен панел 412/816/832 и кутия TEXECOM

Всеки комплект кутия на TEXECOM съдържа:


- Метална кутия с палец за тампер – 1 бр
- Скрепителни винтове за преден капак- 4 бр
- Комплект дюбел бетон/тухла и винт – 3 бр

- Пластмасови държачи за платка – 6 бр
- Уплътнител за палец на тампер палеца – 1 бр
- Стикер на инсталатора – 1 бр.


1. Монтиране на платката в кутията чрез 6 бр пластмасови държачи и позиции на отворите



2. Позиции за трансформатор, акумулатор, трансмитер (ако има)



3. Поставяне на уплътнителя на тампер палеца



4. Монтиране на кутията на стената е предвидено да се направи чрез 3 комплекта дюбел-винт



5. Монтиране на капака- ВИНАГИ с 4 бр винтове.

Забележка: За правилно позициониране палеца на тампера монтажа на 4-те винта на капака е задължително.

